


ชุดเรียกแบบสนทนาได้ Sub Station**MY - B8**

- ① Hang up / encode button ⑤ 6 Cores line
 ② Speaker ⑥ Transfusion alarm interface
 ③ Call button ⑦ Indicate Lamp
 ④ MIC

หน้าที่การทำงาน

1. Hang up / encode button : ปุ่มสำหรับตั้งรหัส
2. Speaker : ลำโพงสำหรับฟังเสียงสนทนา
3. Call button : ปุ่มสำหรับกดเรียก
4. MIC : ไมโครโฟนสำหรับสนทนา
5. Cores line : สายสำหรับต่อกับ Master Station
6. Transfusion alarm : ช่องสำหรับต่อ Alarm
7. Indicate lamp : หลอด LED ไซร์การเรียก

หลักการทำงาน

1. เมื่อกดสวิตช์จากปุ่ม Call หรือกดสวิตช์ที่สายกดเรียกพยาบาล จะมีสัญญาณ LED แสดงการทำงาน
2. ไฟที่หน้าห้องจะติด
3. สามารถพูดคุยกับชุดควบคุมได้โดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆอีก
4. สามารถยกเลิกการใช้งานโดยกดสวิตช์ Call อีกครั้ง

คุณสมบัติเฉพาะ

Working voltage	18 VDC
Max working current	120mA
Remind method	vibrating ring
Dimension	115x73x16mm

Working environment	-35 °C ~ 60 °C
Static current	15mA
Talking time	controlled by mainframe

